

# ST-SILA250 - Cabeza portafusible



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920287>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cabeza portafusible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, anchura: 9,9 mm, altura: 45,4 mm, color: negro

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0920287       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE1Z3X        |
| Clave de producto                         | BE1Z3X        |
| GTIN                                      | 4017918010171 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 9,488 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 9,34 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369095      |
| País de origen                            | PL            |

# ST-SILA250 - Cabeza portafusible



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920287>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de producto | Fusible |
|------------------|---------|

### Propiedades eléctricas

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Corriente nominal $I_N$               | 6,3 A                  |
| Fusible                               | G/5 x 20/5 x 25/5 x 30 |
| Margen de tensión Indicación luminosa | 110 V AC ... 250 V AC  |

### Datos de entrada

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Margen de tensión Indicación luminosa | 110 V AC ... 250 V AC |
|---------------------------------------|-----------------------|

### Datos de conexión

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corriente nominal | 6,3 A |
| Tensión nominal   | 400 V |

### Dimensiones

|         |         |
|---------|---------|
| Anchura | 9,9 mm  |
| Altura  | 45,4 mm |

### Datos del material

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Color                                                                          | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                            | V2               |
| Grupo material aislante                                                        | CTI 600          |
| Material aislante                                                              | PA               |
| Utilización estática de material aislante en frío                              | -60 °C           |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 130 °C           |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)         | 130 °C           |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3      |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3      |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3      |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3      |
| Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)                            | 28 MJ/kg         |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprobado         |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)    | aprobado         |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)                       | aprobado         |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# ST-SILA250 - Cabeza portafusible



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920287>

## Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

# ST-SILA250 - Cabeza portafusible



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920287>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920287>

|                                                                                   |                           |                       |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | <b>CSA</b>                |                       |                         |                         |
|                                                                                   | ID de homologación: 13631 |                       |                         |                         |
|                                                                                   |                           | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG             |
|                                                                                   |                           | 300 V                 | 10 A                    | -                       |
|                                                                                   |                           |                       |                         | Sección mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   |                           |                       |                         | -                       |

|                                                                                   |                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
|  | <b>EAC</b>                               |  |  |  |
|                                                                                   | ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00714 |  |  |  |

# ST-SILA250 - Cabeza portafusible



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920287>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250305 |
| ECLASS-15.0 | 27250305 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002018 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# ST-SILA250 - Cabeza portafusible



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0920287>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)