

# ZAP 100 T - Herramienta de crimpado, neumática



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203262>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas para prensar de accionamiento neumático, como aparato de mesa, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09, para sección de conductor de 4 - 10 mm<sup>2</sup>

## Sus ventajas

- Estas tenazas para prensar se han desarrollado especialmente para el preconfeccionado de conductores
- La activación del proceso de prensado se efectúa mediante una válvula de pie
- Para un acceso rápido a las punteras se han dispuesto dos platillos integrados.

## Datos comerciales

Código de artículo	1203262
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3232
Clave de producto	BH3232
GTIN	4017918018153
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.939 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.928,4 g
Número de tarifa arancelaria	84678900
País de origen	DE

# ZAP 100 T - Herramienta de crimpado, neumática



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203262>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Máquina de crimpado
Prensado	trapezoidal
Consumo de aire por prensado	0,2 l
Margen de presión de prensado	4,00 bar ... 6,00 bar
Característica del producto	Inicio del ciclo de crimpado con el pedal
	Varios alojamientos de matriz
	Recipiente integrado para punteras
	Anchura de matriz: 12 mm
	El embudo de inserción facilita el posicionamiento

### Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	0 Hz
---------------------	------

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	4 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--

### Dimensiones

Anchura	140 mm
Altura	70 mm
Longitud	200 mm

# ZAP 100 T - Herramienta de crimpado, neumática



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203262>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203262>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549



**EAC**

ID de homologación: 0278662

# ZAP 100 T - Herramienta de crimpado, neumática



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203262>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# ZAP 100 T - Herramienta de crimpado, neumática



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203262>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)