

PKB 290X4,8 - Brida

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1005499>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujeta-cables, dimensiones: Largo x ancho, 290 x 4,8 mm, color: Transparente

Datos comerciales

Código de artículo	1005499
Unidad de embalaje	1.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de venta	BE7131
Clave de producto	BE7131
GTIN	4017918012564
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,97 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,97 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sujetacables
Resistencia a la tracción GRP	220 N

Dimensiones

Anchura	4,8 mm
Longitud	290 mm

Datos del material

Color	transparente
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	sin halógenos

Cable/línea

Resistencia a la tracción	220 N
---------------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-10 °C ... 60 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí

Montaje

Tipo de montaje	No se puede soltar
-----------------	--------------------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es