

SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector recta M12 SPEEDCON, codificación: A, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 10 m

Datos comerciales

Código de artículo	1402497
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AF1CGA
Clave de producto	AF1CGA
GTIN	4046356620024
Peso por unidad (incluido el embalaje)	748 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	748 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Número de polos	17
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PA 6.6
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V AC
	30 V DC
Corriente nominal I_N	1,5 A

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12 SPEEDCON
Número de polos	17
Sistema de bloqueo	SPEEDCON
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12 SPEEDCON
Número de polos	17
Sistema de bloqueo	SPEEDCON
Tipo de codificación	A

SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

Cable/línea

Longitud del cable	10 m
--------------------	------

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Número de polos	17
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	18x 0,10 mm
Línea de señales AWG	26
Sección de línea	17x 0,14 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1 mm ±0,05 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	7,80 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris
Cableado total	17 hilos cableados en capas
Resistencia máx. del conductor	142 Ω/km
Menor radio de flexión, montaje fijo	78 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	39 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 60 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Resistencia al aceite	DIN VDE 0472 p.803, tipo de ensayo B
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Características especiales	Superficie poco adherente
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) -5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)


SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores

1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho SPEEDCON M12, recto, apantallado


Esquema de dimensiones




Conector hembra SPEEDCON M12, recto, apantallado

1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>



Esquema de polos del conector macho M12, 17 polos, vista de la cara de machos



Esquema de polos del conector hembra M12, 17 polos, vista de la cara de hembras

SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

	UL listado			
	ID de homologación: E221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	30 V	1 A	-	-

SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-17P-MS/10,0-PUR/FS SCO - Cable para sensores/actuadores



1402497

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1402497>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es