

CC1,5-TS-2,10M AU - Contacto crimpado



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029394>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1,5 mm, sección de conexión: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 14...14 , material contacto: CuZn

Datos comerciales

Código de artículo	1029394
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF2CJB
Clave de producto	AF2CJB
GTIN	4055626530888
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,445 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,445 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CC1,5-TS-2,10M AU - Contacto crimpado

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029394>



Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada


Conexión de conductores

Sección de conexión (flexible)	1,5 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión AWG (flexible)	14 ... 14

Datos del material

Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Ni/Au

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro (Diámetro de contacto)	1,5 mm

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------


CC1,5-TS-2,10M AU - Contacto crimpado

1029394

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029394>



Dibujos



Contacto engastado, diámetro: 1,5 mm

CC1,5-TS-2,10M AU - Contacto crimpado



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029394>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,5-TS-2,10M AU - Contacto crimpado



1029394

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029394>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,289 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es