


AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200104>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Punteras en cinta, 0,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, blanco, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.

Datos comerciales

Código de artículo	1200104
Unidad de embalaje	500 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Clave de venta	BH3415
Clave de producto	BH3415
GTIN	4055626043012
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,082 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,082 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200104>

Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Característica del producto	Para trabajar con nuestra CRIMPFOX 4 IN 1
	Con certificación UL
	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Diseño según DIN 46228-1 y UL 486F
	Con "Easy Entry" (zona de inserción cónica)
	Collar de plástico de polipropileno
	Sin halógenos
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	0,5 mm²
Sección de conductor AWG máx.	20
Longitud de pelado	11 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	14 mm
Longitud de zona de contacto	8 mm
Longitud de pelado máxima	11 mm
Diámetro de manguito	1,1 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,25 mm
Medida interior Collar aislante	2,5 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200104>

Datos técnicos

Longitud del manguito	14 mm
-----------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	DIN 46228-4, UL 486F-E
-----------------------	------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud de la puntera (b), longitud de la zona de contacto (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro de la puntera (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared de la puntera (j)

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200104>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200104>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200104>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---