

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213154>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm², adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída

Sus ventajas

- El bloqueo forzoso permite una alta calidad uniforme de los resultados de engarce
- El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo agradable y sin cansancio
- Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta perfectamente a la mano
- Hasta un 30 % menos de fuerza de accionamiento gracias a la transmisión por palanca optimizada
- La brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza protege la herramienta frente a daños debidos a caídas

Datos comerciales

Código de artículo	1213154
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4055626212623
Peso por unidad (incluido el embalaje)	457 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	377,9 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste cuadrado
Característica del producto	Cierre a presión con desbloqueo
	Abertura pequeña de la empuñadura
	Fuerza de accionamiento hasta un 30 % menor
	Protección contra caída mediante brida de plástico estable sobre la cabeza de la pinza

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	10 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	8

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm ² ... 10 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 4 mm ²)
Gama de secciones AWG	26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)

Dimensiones

Anchura	70 mm
Altura	21 mm
Longitud	180 mm

Datos del material

Color	negro/verde
-------	-------------

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213154>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213154>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213154>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Tenaza de crimpado



1213154

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1213154>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es