

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, amarillo, apantallado, Conector acodado M8, a Hembra recta M8, longitud de cable: 1,5 m

Datos comerciales

Código de artículo	1406049
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1IBA
Clave de producto	AF1IBA
GTIN	4046356799935
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	US

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Aplicación	Cables estándar norteamericanos
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Envoltura exterior, material	PVC

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	0,2 Nm (Conector enchufable M8)
----------------	---------------------------------

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector acodado M8
Número de polos	3

Conexión 2


Construcción	Hembra recta M8
Número de polos	3

Cable/línea

Longitud del cable	1,5 m
--------------------	-------

PVC amarillo 105 °C [542]

Esquema de dimensiones



Peso del cable	33 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Número de polos	3
Apantallado	sí
Tipo de cable	PVC amarillo 105 °C [542]
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,20 mm
Línea de señales AWG	24
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,12 mm ±0,03 mm
Diámetro exterior del cable	4,70 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	amarillo
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Cubierta visual de pantalla	85 %
Resistencia máx. del conductor	máx. 79,7 Ω/km (20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ (550 M Ohm/m a 500 V)
Tensión nominal Cable	300 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	12 x D
Menor radio de flexión, montaje móvil	57 mm

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Resistencia a las llamas	FT4
Otras resistencias	resistente a los rayos UV
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores




1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M8 x 1, acodado, apantallado

Esquema de dimensiones



Conector hembra M8 x 1, recto, apantallado


SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M8, 3 polos, vista de la cara de machos

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M8, 3 polos, vista de la cara de hembras

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores

1406049


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Plano esquemático



Orientación de los esquemas de polos

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos de los conectores macho/hembra M8

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387	

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK - Cable para sensores/actuadores



1406049

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406049>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	e164aff7-24d7-4087-a402-6ef9af3df7b1

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,773 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es