

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PVC, amarillo, apantallado, Conector acodado M12, codificación: A, a Hembra acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 0,5 m

Datos comerciales

Código de artículo	1406077
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1IDD
Clave de producto	AF1IDD
GTIN	4046356799706
Peso por unidad (incluido el embalaje)	60,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	60,1 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	US

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Aplicación	Cables estándar norteamericanos
Número de polos	8
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Envoltura exterior, material	PVC

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V AC
	30 V DC
Corriente nominal I_N	2 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	0,4 Nm (Conector M12)
----------------	-----------------------

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector acodado M12
Número de polos	8
Tipo de codificación	A


Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M12
Número de polos	8
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
--------------------	-------

PVC amarillo 105 °C [542]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	58 kg/km
UL AWM Style	2517 (105 °C / 300 V)
Número de polos	8
Apantallado	sí
Tipo de cable	PVC amarillo 105 °C [542]
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,20 mm
Línea de señales AWG	24
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,12 mm ±0,03 mm
Diámetro exterior del cable	6,30 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	amarillo
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Material Relleno	PP
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo
Cableado total	8 conductores alrededor de relleno como alma
Cubierta visual de pantalla	85 %
Resistencia máx. del conductor	máx. 79,7 Ω/km (20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ (550 M Ohm/m a 500 V)

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Tensión nominal Cable	300 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	12 x D
Menor radio de flexión, montaje móvil	76 mm
Resistencia a las llamas	FT1, VW-1
Otras resistencias	resistente a los rayos UV
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores




1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M12 x 1, acodado, apantallado

Esquema de dimensiones




Conector hembra M12 x 1, acodado, apantallado

1406077


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, vista de la cara de machos

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores

1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	30 V	2 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	30 V	2 A	-	-

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-M12MR/ 0,5-542/M12FRSH - Cable para sensores/actuadores



1406077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1406077>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	1,492 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es