

HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - Carcasa

1407647

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407647>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada B16, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, altura: 30,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, con junta plana

Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales

Código de artículo	1407647
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APL
Clave de producto	AF7APL
GTIN	4046356777100
Peso por unidad (incluido el embalaje)	126,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	126,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

1407647

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407647>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-EVO-B
Aplicación	Estándar
Construcción	B16
Tapa de protección	sí
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	53 mm
Altura	30,5 mm
Longitud	114 mm
Distancia entre taladros horizontal	103 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
	V0 (Bloqueo)
	V0 (Tapa de protectora)
Material junta	NBR
	NBR
Material carcasa	PA 6.6-FR
Material tapa protectora	PC
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

1407647

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407647>

Datos de conexión

Par de apriete	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Para tornillos de fijación M4 de la carcasa empotrada)
----------------	---

Montaje

Indicaciones de montaje	No para adaptadores de bornes de la serie D.
	No para placas adaptadoras HC-B 24-ADP-B...


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP66 (en estado enchufado o con tapa protectora bloqueada)
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



Corte de montaje

HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - Carcasa



1407647

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407647>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407647>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK - Carcasa



1407647

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407647>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	1,616 kg CO2e
---------	---------------