

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Carcasa

1408384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408384>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento COM, con brida longitudinal, material: PC, salidas de cable: 1, recta, 1x Pg16, altura: 50,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Datos comerciales

Código de artículo	1408384
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	AF7AAH
Clave de producto	AF7AAH
GTIN	4046356618120
Peso por unidad (incluido el embalaje)	43,15 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	42 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Carcasa



1408384


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408384>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Familia de productos	HC-COM
Aplicación	Estándar
Construcción	COM
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg16
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	46 mm
Altura	50,5 mm
Longitud	26,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material carcasa	PC
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg16
Tipo de bloqueo	Brida

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Carcasa


1408384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408384>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-COM-K-KML-O1PG16 - Carcasa



1408384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408384>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---