

HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK - Carcasa



1407625

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407625>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento B6, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 1, recta/lateral, altura: 90 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Sus ventajas

- Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales

Código de artículo	1407625
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APL
Clave de producto	AF7APL
GTIN	4046356776875
Peso por unidad (incluido el embalaje)	95,09 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	95,09 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos


Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Familia de productos	HC-EVO-B
Aplicación	Estándar
Construcción	B6
Número de salidas de cable	1
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	44 mm
Altura	90 mm
Longitud	60 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa) V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR
Material carcasa	PA 6.6-FR
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Montaje

Indicaciones de montaje	La carcasa de acoplamiento debe complementarse con una conexión por tornillo EVO. La conexión por tornillo EVO está disponible en 4 tamaños. El montaje de la conexión por tornillo se realiza, por ejemplo, con ayuda de una llave de tubo.
-------------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK - Carcasa



1407625

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407625>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK - Carcasa


1407625

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407625>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407625>

**DNV**
ID de homologación: TAE000037S

**cUL Recognized**
ID de homologación: E255026

**UL Recognized**
ID de homologación: E255026

**EAC**
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

1407625

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407625>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,783 kg CO2e
---------	---------------