

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411137>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 19 mm ... 28 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005

Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos comerciales

Código de artículo	1411137
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DCX
Clave de producto	AF7DCX
GTIN	4046356922692
Peso por unidad (incluido el embalaje)	48,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	46,93 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TR

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BM-EN-25
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	4
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	55 mm
Longitud de la rosca de conexión	10 mm
Diámetro de taladro	40,1 mm ... 40,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	46 mm
Ancho de llave Tubuladura	46 mm
Medida entre vértices del hexágono	52 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	11 Nm $\pm$ 1 Nm (Tuerca de sombrerete)
	5 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA (Carcasa)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material junta Junta del cable	CR

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411137>

Material conexión por tornillo	PA
--------------------------------	----

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	19 mm ... 28 mm
Diámetro exterior del cable	19 mm ... 28 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Índice de protección (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas


1411137

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411137>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411137>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411137>

DNV

ID de homologación: TAE00003WX



CSA

ID de homologación: 115116



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40024424



UL listado

ID de homologación: E199260

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas



1411137

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411137>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---