

HC-COM- 4/2-EBUC - Inserto de contactos



1408517

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408517>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, número de polos: 4+2+PE, tamaño: COM, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 2, Hembra, Conexión crimpada, 250 V, 40 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia/señal, solo adecuados para carcasas de plástico

Descripción del producto

Inserto de contactos, incl. 4 tornillos de fijación

Sus ventajas

- Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Datos comerciales

Código de artículo	1408517
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	AF7ABH
Clave de producto	AF7ABH
GTIN	4046356618229
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,75 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,81 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.
Generalidades	Para contactos engastados CK 4,0-ED... (circ. potencia), CK 1,6-ED... (circ. mando)

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos polos fijos
Serie	HC-COM
Aplicación	Potencia/señal
Construcción	COM
Número de polos	6
Cara de enchufe	4+2+PE
Numeración de contacto	1 - 4 (Contactos de potencia) 11 - 12 (Contactos de mando)
Número de contactos de potencia	4
Número de contactos de mando	2
Tipo de material del contacto	mecanizado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,4 mm
Altura	48,05 mm
Longitud	41,6 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	4 mm
----------------------	------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión crimpada (Contactos de señal)
------------------------	--

	Conexión crimpada (Contactos de potencia)
Conexión según norma	IEC / EN

Conexión de conductores

Sección de conexión	0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contactos de mando)
	1,5 mm² ... 6 mm² (Contactos de potencia)
Sección de conexión AWG	16 ... 10 (Contactos de potencia)
	26 ... 14 (Contactos de mando)
Longitud a desaislar del conductor individual	9 mm (Capacidad 1,5 ... 2,5 mm²)
	9,6 mm (Capacidad 4 ... 6 mm²)
	8 mm (Señal)
	6 mm (Señal 2,5 mm²)

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	250 V (Contactos de mando)
	400 V (Contactos de potencia fase-tierra)
	690 V (Contactos de potencia fase-fase)
Tensión asignada Contactos de potencia	400/690 V
	250
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV (Contactos de potencia fase-fase)
	4 kV (Contactos de mando)
Corriente asignada	40 A (Contactos de potencia)
	10 A (Contactos de mando)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag (alternativamente Au)
Material soporte de contactos	PC
Material superficie del contacto, contacto de potencia	Ag
Material superficie del contacto, contacto de mando	Ag (alternativamente Au)


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (Incluido el calentamiento de los contactos)
---------------------------------	--


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones HC-COM-4/2-EBUC

Plano esquemático



Esquema de polos Lado de conexión




Diagrama derating circuito de potencia para 6 mm² (corriente de control 10 A)

HC-COM- 4/2-EBUC - Inserto de contactos



1408517

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408517>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	419906a9-4388-47e3-83dd-10c2d76144b8