

HC-STA-D07-SHCWS-1STM20-EL-AL - Carcasa



1419234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419234>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 27,9 mm, prensaestopas: sin, Estándar, base cerrada

Datos comerciales

Código de artículo	1419234
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APF
Clave de producto	AF7APF
GTIN	4055626159867
Peso por unidad (incluido el embalaje)	38,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	38,3 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Familia de productos	HC-STA-D07
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M20
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	38 mm
Altura	27,9 mm
Longitud	24,2 mm
Diámetro de taladro	3,2 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M20
Tipo de bloqueo	Brida

Datos de conexión

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm (para tornillos de fijación M3 de la carcasa de superficie)
----------------	---


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Distancias entre taladros

1419234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419234>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419234>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

1419234

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419234>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---