

HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419261

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419261>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de acoplamiento D7, con brida longitudinal, material: PA, material tapa protectora: PA, salidas de cable: 1, recta, M20, altura: 76 mm, prensaestopas: con, tapa de protección: sí, Estándar, para insertos hembra

Datos comerciales

Código de artículo	1419261
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APD
Clave de producto	AF7APD
GTIN	4055626160122
Peso por unidad (incluido el embalaje)	36,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	36,2 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de acoplamiento
Familia de productos	HC-STA-D07
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	M20
Tapa de protección	sí
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	con

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	76 mm
Longitud	24,2 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa) V0 (Bloqueo) V0 (Tapa de protectora)
Material carcasa	PA
Material tapa protectora	PA
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	M20
Tipo de bloqueo	Brida

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 10 mm
-----------------------------	----------------

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 10 mm
-----------------------------	----------------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (en estado enchufado o con tapa protectora bloqueada)
Índice de protección (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419261>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cULus Recognized

ID de homologación: E468743

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---