

# HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - Carcasa



1412844

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412844>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M20, altura: 54,6 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

## Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1412844       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APB        |
| Clave de producto                         | AF7APB        |
| GTIN                                      | 4055626061016 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 240,1 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240,1 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos


## Notas

|               |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generalidades | Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24                                                            |
| Generalidades | También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1372604 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-EL/.../... |

## Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de superficie         |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | B10                           |
| Número de salidas de cable | 2                             |
| Tipo de atornillado        | 2x M20                        |
| Tapa de protección         | sí                            |
| Salida de cables           | lateral                       |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

## Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 52 mm                                                                                |
| Altura                 | 54,6 mm                                                                              |
| Longitud               | 92 mm                                                                                |
| Diámetro de taladro    | 5,5 mm                                                                               |

## Datos del material

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo)<br>V0 (Tapa de protectora)                    |
| Material junta                      | NBR, conductiva                                            |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa   | sin recubrimiento                                          |
| Material tapa protectora            | PC                                                         |
| Material brida de bloqueo           | PA                                                         |

## Propiedades mecánicas

## Datos mecánicos

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tipo de atornillado | 2x M20 |
| Tipo de bloqueo     | Brida  |

## Datos de conexión

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Montaje

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Índice de protección            | IP66 (con tapa protectora bloqueada) |
|                                 | IP67 (en estado enchufado)           |
| Resistencia a los golpes        | IK08                                 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C                    |

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1412844

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412844>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412844>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,553 kg CO2e |
|---------|---------------|