

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables

1424583
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, diámetro exterior del cable: 26x 3 mm ... 6 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, material: PP (Núcleo), material: TPE-SEBS (Material exterior), color: negro, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 18,5 mm

Sus ventajas

- Pueden utilizarse las secciones de pared de los conectores industriales del tamaño B24.

Datos comerciales

Código de artículo	1424583
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7CAX
Clave de producto	AF7CAX
GTIN	4055626374864
Peso por unidad (incluido el embalaje)	76,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	76,7 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	FI

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	incl. tornillos de fijación
---------------	-----------------------------


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Paso para el cable
Número de conductores	27

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	26x 3 mm ... 6 mm
Par de apriete	1,8 Nm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	56 mm
Altura	18,5 mm
Longitud	154 mm
Distancia entre taladros horizontal	130 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm
Diámetro de taladro	4 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material interior	PP (Núcleo)
Material exterior	TPE-SEBS (Material exterior)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	26x 3 mm ... 6 mm
	1x 10 mm ... 20 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Montaje

Indicaciones de montaje	Tornillo de fijación M4, par: 1,8 Nm, hexágono interior ancho de llave 5
	Para el montaje deben utilizarse los tornillos de fijación incluidos en el embalaje.
	Secuencia de montaje: 1) fije las Multigates con los tornillos de fijación adjuntos (observe el par) 2) golpee el orificio en la membrana (con un destornillador) o corte la punta del cono 3) guíe el cable (desde el exterior) a través del orificio. Retire el cable unos 20 mm (para mejorar la compensación de tracción)

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables




1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Dibujos

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables

1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>



Dibujo de la sección de pared

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 9.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

MH-27-MULTI-65-PV-BK - Placas para el paso de cables



1424583

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424583>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es