

HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419249>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada D7, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, altura: 25,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Datos comerciales

Código de artículo	1419249
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APF
Clave de producto	AF7APF
GTIN	4055626159805
Peso por unidad (incluido el embalaje)	20,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	20 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa



1419249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419249>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Familia de productos	HC-STA-D07
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	34,2 mm
Altura	25,5 mm
Longitud	24,2 mm
Distancia entre taladros horizontal	30 mm
Diámetro de taladro	3,2 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	21 mm
Longitud del corte de montaje	21 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Bloqueo)
Material junta Junta plana	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Datos de conexión

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Para tornillos de fijación M3 de la carcasa empotrada)
----------------	---

HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419249>



Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa


1419249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419249>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419249>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419249>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-STA-D07-BWS-EL-AL - Carcasa

1419249

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419249>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---