

SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Conector para datos



1430420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector para datos, PROFIBUS, INTERBUS, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificación: B, Conexión por tornillo, material de moleteado: Latón, niquelado, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
- Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

Datos comerciales

Código de artículo	1430420
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2CBA
Clave de producto	AF2CBA
GTIN	4046356321501
Peso por unidad (incluido el embalaje)	72,39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	69 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje

IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.

Montaje

Indicaciones de montaje

El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 90°

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Aplicación	Datos
Tipo de sensor	PROFIBUS
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	B
Salida de cables	acodado
Prensaestopas Pg	Pg9

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Longitud

48,3 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior

6 mm ... 8 mm

Carcasa

Diámetro de la caja

20 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	Latón, niquelado

1430420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PA
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conexión	0,25 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (con puntera)
	0,25 mm² ... 0,75 mm² (rígido)
Sección de conexión AWG	24 ... 18 (sin puntera)
	26 ... 20 (con puntera)
Longitud a desaislar del conductor individual	5 mm
Par de apriete	0,4 Nm (Moleteado M12)
	0,2 Nm (Bornes de tornillo)
	1 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento)

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	B

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	PROFIBUS
	INTERBUS
Longitud pelado de conductores individuales	5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH - Conector para datos



1430420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones


Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101

1430420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

Dibujos

Esquema de dimensiones




Conector hembra M12 x 1, acodado, apantallado

1430420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado B, vista de la cara de machos

1430420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	60 V	4 A	-	-

1430420

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430420>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f2686bcc-f0bb-4514-911a-f9f86c9a1c77

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,979 kg CO2e
---------	---------------