

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 17-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm², Hilo trenzado TPE, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
- Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
- Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
- Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
- Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
- El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado

Datos comerciales

Código de artículo	1430462
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABQCHE
Clave de producto	ABQCHE
GTIN	4046356325820
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35,51 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,195 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
Generalidades	Tipo de conexión de contacto Conexión crimpada

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (Pg9, con tuerca plana)
Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (por el lado de montaje)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Aplicación	Señal
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	17
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Material Material de sellado	PUR (encapsulado)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PA 6.6
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Material Conductor	Conductor Cu estañado

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Resistencia de contacto	≤ 3 mΩ

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V (AC)
	30 V (DC)
Corriente nominal I_N	1,5 A
Resistencia máx. del conductor	57,6 m Ω /m

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Sección de conductor	0,14 mm ²
Par de apriete	2 Nm ... 3 Nm (por el lado de montaje)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON
Codificación	A

Conexión 2

Construcción cabecera	extremo de cable libre
-----------------------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Tipo de cable	Hilo trenzado TPE
Tipo de señal/categoría	Universal
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,1 mm \pm 0,05 mm
Conductor individual, color	marrón, azul, blanco, verde, rosa, amarillo, gris, rojo, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris
Sección de línea	0,14 mm ²
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,16 mm
Línea de señales AWG	26
Material Aislamiento de conductor	TPE
Grosor de pared Aislamiento	0,21 mm
Tensión nominal Cable	300 V

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

Tensión de prueba Cable	2000 V AC
Resistencia de la línea	$\leq 57,6 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Resistencia de aislamiento de la línea	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)
	-25 °C ... 85 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (En estado enchufado)
	IP65 (En estado enchufado)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-25 °C ... 85 °C (Cable, disposición móvil)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)

Normas y especificaciones


Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101

1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>


Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 17 polos, vista de la cara de hembras

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M12

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

 cULus Recognized ID de homologación: E221474-20140616				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	30 V	1,5 A	26	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976-20100522				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	30 V	1,5 A	26	-

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1430462

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1430462>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	57a77882-b843-4372-ad61-1789bad29083

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es