

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector



1440766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, Universal, 4-polos, Hembra de conexión recto M12, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4404, diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 6 mm

Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales

Datos comerciales

Código de artículo	1440766
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2CCA
Clave de producto	AF2CCA
GTIN	4046356517027
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector



1440766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
-------------------------	--

Montaje

Indicaciones de montaje	Sección del conductor AWG 20 bajo consulta
-------------------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	51 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	13 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	3,5 mm ... 6 mm
-------------------	-----------------

Carcasa

Diámetro de la caja	16,3 mm
---------------------	---------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	Neopreno FKM
Material cuerpo de agarre	PA 6

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector



1440766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU
Material conexión por tornillo	Acero inoxidable 1.4404
Aislamiento de los conductores	PVC / PE / PP / goma

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por desplaz. de aislamiento
Sección de conexión	0,14 mm² ... 0,34 mm²
Sección de conexión AWG	26 ... 22
Par de apriete	0,4 Nm (Moleteado M12) 1,2 Nm (Tuerca de apriete)

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1 = BN 2 = WH 3 = BU 4 = BK
--	--------------------------------------

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	2,5 kV
Resistencia de contacto	≤ 5 mΩ
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Tensión nominal U _N	125 V AC 125 V DC
Corriente nominal I _N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	A

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
Diámetro exterior del cable	3,5 mm ... 6 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector



1440766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 80 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C (en la confección)

Normas y especificaciones

M12

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101


SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector

1440766


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12, recto,
conexión QUICKON: 0,14 mm² ... 0,34 mm²



Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector



1440766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

DNV

ID de homologación: TAE00002K4

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector



1440766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Conector



1440766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1440766>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,761 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es