


SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores



1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula AD (conmutador de presión), con 2 LEDs, Circuito: sin conectar, longitud de cable: 3 m

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1435098
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1DBA
Clave de producto	AF1DBA
Página del catálogo	Página 240 (C-2-2019)
GTIN	4046356413459
Peso por unidad (incluido el embalaje)	162,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	152,2 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores



1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
Aplicación	Estándar
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	0,6 Nm (Conector de válvula)
----------------	------------------------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	TPU
Material carcasa conector de válvula	TPU
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PBT
Material contacto	CuSn
Material inserto de contactos conector de válvula	PA 6
Material superficie del contacto	Sn

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	24 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Valores nominales de conectores de válvula

Tornillos de fijación	M3 x 29
-----------------------	---------

Señalización

Indicación de estado	2 LEDs
Indicación de estado disponible	sí

Conectores

Conexión 1

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores



1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>


Conexión 2

Construcción	Conector de válvula AD (conmutador de presión)
Material	CuSn (Contacto)
	Sn (Superficie contactos)
	PA 6 (Soporte de contactos)
	TPU (Carcasa)
Circuito de protección	sin conectar

Cable/línea

Longitud del cable	3 m
--------------------	-----

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	44,8 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	5
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	28x 0,15 mm
Línea de señales AWG	20
Sección de línea	5x 0,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	5,30 mm ±0,02 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde
Cableado total	5 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	39 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	mín. 20 MΩ*km
Tensión nominal Cable	≤ 300 V
Tensión de prueba	≥ 1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	26,5 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	53 mm

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores



1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>

Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s ²
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
Resistencia a las llamas	según UL-Style 20549
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes
	resistente a la hidrólisis y a los microbios
	en gran medida resistente al aceite
	condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Características especiales	apto para cadenas portacables
	sin silicona
	sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula)	-20 °C ... 85 °C (Conector de válvula)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-15 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Normas y especificaciones

Conector de válvula

Denominación de norma	Conector de válvula
Normas/disposiciones	EN 175301-803


SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores

1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector de válvula, construcción AD

Esquema de dimensiones




Conector de válvula, construcción AD, vista lateral

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores


1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>

Plano esquemático



Esquema de polos conector de válvula, construcción AD



Ocupación de contactos del conector de válvula

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores



1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

ID de homologación: 13631

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	24 V	6 A	-	-

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores



1435098
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L - Cable para sensores/actuadores



1435098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1435098>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	2,096 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es