

SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector

1456255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456255>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, Universal, 5-polos, Conector macho acodado 7/8"-16UNF, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg13,5, diámetro exterior del cable 10 mm ... 12 mm, Contacto 3 en avance

Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos comerciales

Código de artículo	1456255
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2FAA
Clave de producto	AF2FAA
GTIN	4046356616881
Peso por unidad (incluido el embalaje)	64 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	50 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje

IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.

Montaje

Indicaciones de montaje

Los hilos se pueden conectar tanto con como sin punteras

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A
Salida de cables	acodado
Prensaestopas Pg	Pg13,5

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura	28 mm
Altura	53 mm
Longitud	71,6 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	10 mm ... 12 mm
-------------------	-----------------

Carcasa

Diámetro de la caja	28 mm
---------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material cuerpo de agarre	PBT

SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector



1456255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456255>

Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PUR/PA 6.6
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conexión	0,34 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera)
	0,34 mm² ... 2,5 mm² (con puntera)
	0,34 mm² ... 2,5 mm² (rígido)
Sección de conexión AWG	22 ... 14 (sin puntera)
	22 ... 14 (con puntera)
Longitud a desaislar del conductor individual	7 mm
Par de apriete	0,8 Nm (Conec. enchuf. 7/8")
	0,4 Nm (Bornes de tornillo)
	1 Nm ... 1,4 Nm (Tornillo de apriete)

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Resistencia de contacto	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	300 V AC
	300 V DC
Corriente nominal I_N	9 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	7/8"-16UNF
Codificación	A

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
Longitud pelado de conductores individuales	7 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector



1456255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456255>

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector


1456255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456255>




Dibujos

Esquema de dimensiones




Conector macho 7/8", acodado

Dibujo funcional



Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho 7/8"-16UNF, 5 polos, vista de la cara de machos

SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector

1456255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456255>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456255>

keine	 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	600 V	16 A	-	-

keine	 UL Recognized ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	600 V	16 A	-	-

SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector



1456255

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456255>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1fbaec11-ae3f-48f7-a797-68c0c1aeee03