


SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores



1438846
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula BI (11 mm), con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 5 m

Datos comerciales

Código de artículo	1438846
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1DDA
Clave de producto	AF1DDA
GTIN	4046356496711
Peso por unidad (incluido el embalaje)	173,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	163,4 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores



1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	TPU
Envoltura exterior, material	PVC

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	24 V AC
	24 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Señalización

Indicación de estado	1 LED
Indicación de estado disponible	sí

Conectores

Conexión 1

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Conexión 2

Construcción	Conector de válvula BI (11 mm)
Número de polos	3
Material	CuSn (Contacto)
	Sn (Superficie contactos)
	PA 6.6 (Soporte de contactos)
	TPU (Carcasa)
Circuito de protección	Diodo Z

Cable/línea

Longitud del cable	5 m
--------------------	-----


SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores



1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	30 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	28x 0,15 mm
Línea de señales AWG	20
Sección de línea	3x 0,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	4,50 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, verde/amarillo
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	39 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	min. 20 MΩ*km
Tensión nominal Cable	≤ 300 V
Tensión de prueba	≥ 1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	22,5 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	45 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s²
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
Resistencia a las llamas	según DIN VDE 0482 según DIN EN 50265-2-1
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	en gran medida resistente al aceite condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores



1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-20 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula)	-20 °C ... 85 °C (Conector de válvula)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-15 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil)


SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores

1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector de válvula, construcción BI

Esquema de dimensiones




Conector de válvula, construcción BI, vista lateral

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores


1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

Plano esquemático



Esquema de polos conector de válvula, construcción BI



Ocupación de contactos del conector de válvula

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores



1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

ID de homologación: 13631

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	24 V	6 A	-	-

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores



1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 180 - Cable para sensores/actuadores



1438846

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438846>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Diboron trioxide(n.º CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n.º CAS: 1317-36-8)

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es