

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Conect. enchuf.
para apar. pared poster.

1439913
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Conector macho, acodado, M12-SPEEDCON, A-codificación, Soldadura THR y por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1439913
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABQEGA
Clave de producto	ABQEGA
GTIN	4046356476645
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,01 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	La contratuerca está incluida en el volumen de suministro
-----------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M12 x 1, con tuerca plana)
-----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Número de polos	4
Apantallado	sí
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Cuerpo aislante	PA 6.6
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Au
Material Junta	NBR
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	250 V
Corriente nominal I_N	4 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura THR y por ola
Tipo de conexión del contacto	Macho

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
-----------------------	----------------

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	SPEEDCON
Codificación	A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1439913

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de machos

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Conect. enchuf.
para apar. pared poster.

1439913
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

	UL Recognized ID de homologación: E118976-20100522			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Conect. enchuf.
para apar. pared poster.



1439913
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1439913

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1439913>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5391c97a-318d-4574-862b-f01fbee5c71

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es