

HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Carcasa



1460370

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460370>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B16, con bloqueo por bayoneta (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con 1x rosca M32, salida de cables lateral, sin superficie; junta conductora (características CEM)

Datos comerciales

Código de artículo	1460370
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAA
Clave de producto	AF7AAA
Página del catálogo	Página 569 (PC-2011)
GTIN	4046356592697
Peso por unidad (incluido el embalaje)	400,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	400,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos


Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por bayoneta
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Offshore/CEM
Construcción	B16
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M32
Tornillos de fijación	M6
Apantallado	sí
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	100 mm
Longitud	126 mm

Datos del material

Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M32
---------------------	--------

HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Carcasa



1460370

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460370>


Tipo de bloqueo	Tornillo
-----------------	----------

Montaje

Indicaciones de montaje	Se debe retirar el esmaltado en polvo aislante que pudiera haber en la pared del armario de control para lograr un efecto óptimo de apantallamiento.
Tornillos de fijación	M6


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Carcasa



1460370

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460370>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460370>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-TMB-100/O1STM32S-EEE - Carcasa



1460370

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460370>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---