

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anillo de cable

1501854

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501854>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Por metros, Anillo de cable, PVC, negro RAL 9005, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 100 m

Datos comerciales

Código de artículo	1501854
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LBA
Clave de producto	AF1LBA
GTIN	4017918813987
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.440,96 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.170,96 g
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anillo de cable



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501854>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable por metros
Aplicación	Conector
Número de polos	3
Apantallado	no

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
--------------------	-------

PVC negro [PVC]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	29 kg/km
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PVC negro [PVC]
Construcción del conductor cable de señales	32x 0,10 mm
Línea de señales AWG	24
Sección de línea	3x 0,25 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,25 mm ±0,02 mm
Diámetro exterior del cable	4,40 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor)
Grosor de pared Envoltura exterior	≥ 0,76 mm
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	máx. 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≥ 300 V
Tensión de prueba	≤ 3000 V
Resistencia a las llamas	según UL-Style 2464
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anillo de cable



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501854>

-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anillo de cable



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501854>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501854>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anillo de cable



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501854>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - Anillo de cable



1501854

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501854>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	18,263 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es