

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Hembra de conexión, acodado, M8, A-codificación, Soldadura por ola

Sus ventajas

- Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
- Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme
- Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional y enclavamiento en la placa de circuito impreso

Datos comerciales

Código de artículo	1456158
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQJBB
Clave de producto	ABQJBB
GTIN	4046356605731
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,136 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,095 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera (M10, con tuerca plana)
Par de apriete	1 Nm ... 1,5 Nm (por el lado de montaje)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Número de polos	4
Apantallado	sí
Codificación	A
Tipo de rosca	M8

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Cuerpo aislante	PA 6.6
Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	Au
Material Junta	NBR
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura por ola
Tipo de conexión del contacto	Hembra
Par de apriete	1 Nm ... 1,5 Nm (por el lado de montaje)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M8
Codificación	A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M8
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-104

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1456158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M8, 4 polos, vista de la cara de hembras

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Conect.
enchuf. para apar. pared poster.

1456158
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

 cUL Recognized ID de homologación: E221474-20070307				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

 UL Recognized ID de homologación: E221474-20070307				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	4 A	24	-

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L90 SH - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1456158

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1456158>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a026cbd2-16b3-4d92-add2-197edb2daf98

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es