

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra acodado M8, codificación: A, con 2 LEDs y Hembra acodado M8, codificación: A, con 2 LEDs, longitud de cable: 2 m

Datos comerciales

Código de artículo	1519516
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF1COA
Clave de producto	AF1COA
GTIN	4046356019743
Peso por unidad (incluido el embalaje)	108,39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	108 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Boquilla de purga con cable
Aplicación	Estándar
Número de polos	3
Número de salidas de cable	2
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Envoltura exterior, material	PUR
Material Conductor	Conductor Cu desnudo

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	24 V
Corriente nominal I_N	4 A
Resistencia máx. del conductor	77,6 Ω/m

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
Ciclos de flexión máx.	4000000

Señalización

Indicación de estado	2 LEDs
Indicación de estado disponible	sí

Conectores

Conexión 1

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M8
Tipo de codificación	A

Conexión 3

Construcción	Hembra acodado M8
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
--------------------	-----

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	18 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C/300 V)
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	32x 0,10 mm
Línea de señales AWG	24
Sección de línea	3x 0,25 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,17 mm ±0,02 mm
Diámetro exterior del cable	3,60 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor)
Grosor de pared Envoltura exterior	aprox. 0,50 mm
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Paso de cableado total	40 mm
Resistencia máx. del conductor	≤ 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Tensión nominal Cable	≤ 300 V
Tensión de prueba	≥ 3000 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	18 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	36 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes resistente al agua del mar condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Características especiales	apto para cadenas portacables sin silicona sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) -25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)
	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101
Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector M12 x 1, repartidor Y

Esquema de dimensiones



Conector hembra M8 x 1, acodado

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Plano esquemático




Esquema de polos del conector macho M12 Y, 4 polos, codificado A, vista de la cara de machos

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores

1519516


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M8, 3 polos, vista de la cara de hembras

Plano esquemático



Orientación de los esquemas de polos

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

	UL listado			
	ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	24 V	4 A	-	-

	cUL Listed			
	ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060313
ECLASS-15.0	27060313

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2X2,0-PUR/M 8FR-2L - Cable para sensores/actuadores



1519516

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1519516>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es