

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Carcasa

1460127

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460127>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea HEAVYCON B16, para bloqueo longitudinal, altura 76 mm, con 1 rosca M40, salida de cable lateral

Datos comerciales

Código de artículo	1460127
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4046356695909
Peso por unidad (incluido el embalaje)	205,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	198,75 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Carcasa



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460127>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B16
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M40
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	76 mm
Longitud	94 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M40
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Carcasa


1460127

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460127>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B 16-TFL-H-O1STM40S - Carcasa



1460127

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1460127>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---