

# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m

## Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1500758       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF1CKA        |
| Clave de producto                         | AF1CKA        |
| GTIN                                      | 4017918610791 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 440 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 433,2 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | PL            |

# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto           | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación                 | Estándar                        |
| Número de polos            | 5                               |
| Número de salidas de cable | 1                               |
| Apantallado                | sí                              |
| Codificación               | A                               |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Datos del material

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB                                       |
| Material junta                      | NBR                                      |
| Material cuerpo de agarre           | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto                   | CuSn                                     |
| Material superficie del contacto    | Ni/Au                                    |
| Material soporte de contactos       | TPU GF                                   |
| Material conexión por tornillo      | Fundición inyectada de cinc, niquelada   |

### Propiedades eléctricas

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Resistencia de aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensión nominal $U_N$      | 48 V AC                    |
|                            | 60 V DC                    |
| Corriente nominal $I_N$    | 4 A                        |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ciclos de enchufe | $\geq 100$ |
|-------------------|------------|

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
|----------------|-----------------------|

### Conectores

# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

## Conexión 1

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Construcción | extremo de cable libre |
|--------------|------------------------|


## Conexión 2

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Construcción         | Hembra recta M12 |
| Número de polos      | 5                |
| Tipo de codificación | A                |

## Cable/línea

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud del cable | 10 m |
|--------------------|------|

## PUR sin halógenos negro [PUR]

|                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                      |  |
| Peso del cable                              | 43 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                                | 20549 / 10493 (80 °C/300 V)                                                         |
| Número de polos                             | 5                                                                                   |
| Apantallado                                 | sí                                                                                  |
| Tipo de cable                               | PUR sin halógenos negro [PUR]                                                       |
| Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm                                                                         |
| Línea de señales AWG                        | 22                                                                                  |
| Sección de línea                            | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (conductor de señales)                                      |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales)                                             |
| Diámetro exterior del cable                 | 5,25 mm ±0,2 mm                                                                     |
| Envoltura exterior, material                | PUR                                                                                 |
| Envoltura exterior, color                   | negro grisáceo RAL 7021                                                             |
| Material Conductor                          | Conductor Cu desnudo                                                                |
| Material Aislamiento de conductor           | PP                                                                                  |
| Conductor individual, color                 | marrón, blanco, azul, negro, gris                                                   |
| Grosor de pared Aislamiento                 | ≥ 0,21 mm                                                                           |
| Grosor de pared Envoltura exterior          | aprox. 0,50 mm                                                                      |
| Cableado total                              | 5 conductores alrededor de relleno como alma                                        |
| Cubierta visual de pantalla                 | 80 %                                                                                |
| Resistencia máx. del conductor              | máx. 57 Ω/km (a 20 °C)                                                              |
| Resistencia de aislamiento                  | 70 GΩ*km (a 20 °C)                                                                  |
| Tensión nominal Cable                       | 300 V (a 20 °C)                                                                     |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor       | 3000 V (a 20 °C)                                                                    |

# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menor radio de flexión, montaje fijo  | 26 mm                                                                                                                                             |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm (hasta +60 °C)                                                                                                                              |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto                                                           |
| Ausencia de halógenos                 | según DIN VDE 0472 parte 815                                                                                                                      |
|                                       | según DIN EN 50267-2-1                                                                                                                            |
| Resistencia a las llamas              | según UL 758/1581 FT2                                                                                                                             |
|                                       | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                           |
| Resistencia al aceite                 | según DIN EN 60811-2-1                                                                                                                            |
| Otras resistencias                    | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes                                                                                                 |
|                                       | resistente a la hidrólisis y a los microbios                                                                                                      |
|                                       | resistente al agua del mar                                                                                                                        |
|                                       | condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)                                                                                 |
|                                       | resistente a la abrasión                                                                                                                          |
| Características especiales            | apto para cadenas portacables                                                                                                                     |
|                                       | sin silicona                                                                                                                                      |
|                                       | sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas                                                                                           |
|                                       | Superficie poco adherente                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente (servicio)       | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)                                                                                                        |
|                                       | -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil)                                                                                                       |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Índice de protección                                             | IP65                              |
|                                                                  | IP67                              |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |

## Normas y especificaciones

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | Conector M12    |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-101 |


# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores

1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores

1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M12

# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

|  <b>UL listado</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | keine                 |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 125 V                 | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>cUL Listed</b><br>ID de homologación: FILE E 221474 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                          | keine                 |                         |             |                       |
|                                                                                                                                          | 125 V                 | 4 A                     | -           | -                     |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                 |  |

# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



# SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1500758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1500758>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 9,084 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)