

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Anillo de cable



1501809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501809>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, naranja RAL 2003, 3-conductores, color conductores individuales: marrón, azul, negro, longitud de cable: 100 m

Datos comerciales

Código de artículo	1501809
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1LBA
Clave de producto	AF1LBA
GTIN	4017918813932
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.398,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.316 g
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable por metros
Número de polos	3

Cable/línea

Longitud del cable	100 m
--------------------	-------

PUR sin halógenos, de color naranja [180]

Peso del cable	30 kg/km
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos, de color naranja [180]
Construcción del conductor cable de señales	32x 0,10 mm
Línea de señales AWG	24
Sección de línea	0,25 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,35 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	5,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	naranja RAL 2003
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	TPE
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	0,35 mm (Aislamiento de conductor)
	1,15 mm (Envoltura exterior)
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	≤ 77,8 Ω/km
Tensión de prueba	2500 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	52 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	78 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 78 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
	Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 78 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Anillo de cable



1501809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501809>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501809>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00371

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Anillo de cable



1501809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501809>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-100,0-180/0,25 - Anillo de cable



1501809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1501809>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es