

SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Conector de válvula



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527948>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de válvula, Universal, 5-polos, Conector de válvula AD (conmutador de presión), Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1527948
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2DAA
Clave de producto	AF2DAA
GTIN	4017918980979
Peso por unidad (incluido el embalaje)	31,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	HU

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje

IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores de válvula
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	Pg9

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material carcasa conector de válvula	PA 6
Material contacto	CuSn
Material inserto de contactos conector de válvula	PA 6
Material superficie del contacto	Ni

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	6 mm ... 8 mm
-------------------	---------------

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	24 V AC
	24 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
Circuito de protección	sin conectar

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50 (Conector de válvula)
-------------------	--------------------------

SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Conector de válvula



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527948>

Señalización

Indicación de estado	2 LEDs
Indicación de estado disponible	sí

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conexión	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conexión AWG	22 ... 16

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector de válvula
Tipo de rosca cabecera	AD (conmutador de presión)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (Conector de válvula)

Normas y especificaciones

Conector de válvula

Denominación de norma	Conector de válvula
Normas/disposiciones	EN 175301-803

Dibujos

Esquema de dimensiones





Diagrama eléctrico



SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Conector de válvula



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1527948>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	30d4ec3e-6cb5-41f0-9ed5-c9e09ae22730