

SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Conector



1513334
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1513334>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, Universal, 8-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Latón, niquelado, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm .
.. 8 mm

Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos comerciales

Código de artículo	1513334
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2CAA
Clave de producto	AF2CAA
GTIN	4017918910938
Peso por unidad (incluido el embalaje)	28,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,7 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje

IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	8
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A
Prensaestopas Pg	Pg9

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura	20 mm
Altura	20 mm
Longitud	60 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	16 mm
Ancho entre caras-Contratuerca	17 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	6 mm ... 8 mm
-------------------	---------------

Carcasa

Diámetro de la caja	20 mm
---------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	Silicona
Material cuerpo de agarre	PBT
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PA

SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Conector



1513334

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1513334>

Material conexión por tornillo	Latón, niquelado
Normas / especificaciones	PA (Prensaestopas)

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conexión	0,25 mm² ... 0,5 mm² (sin puntera)
	0,14 mm² ... 0,34 mm² (con puntera)
	0,25 mm² ... 0,5 mm² (rígido)
Sección de conexión AWG	24 ... 20 (sin puntera)
	26 ... 22 (con puntera)
Longitud a desaislar del conductor individual	5 mm
Par de apriete	0,4 Nm (Moleteado M12)
	0,2 Nm (Bornes de tornillo)
	1 Nm (Tornillo de apriete con caja aérea)

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Resistencia de contacto	$\leq 8 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V AC
	30 V DC
Corriente nominal I_N	2 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	A

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
Longitud pelado de conductores individuales	5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)

SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Conector



1513334

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1513334>


hembra)	
---------	--

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101


Dibujos

Esquema de dimensiones




Conector macho M12 x 1, recto

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 8 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Plano esquemático



Lado de conexión de cable M12 (conexión por tornillo)

SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Conector



1513334

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1513334>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1513334>

keine	 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	30 V	2 A	-	-

keine	 UL Recognized ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	30 V	2 A	-	-

SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Conector



1513334

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1513334>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8ce91250-3d1d-4024-acce-d317cc5730eb

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,881 kg CO2e
---------	---------------