

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Bobina de cable principal



1539350
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539350>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable principal para cajas de sensores / actuadores, sin conductor PE, sin apantallar, material PUR/PVC, 18 polos, 16 x 0,34 mm² y 2 x 0,75 mm², longitud: 50 m

Datos comerciales

Código de artículo	1539350
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF3ZBX
Clave de producto	AF3ZBX
GTIN	4046356077767
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7.100 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7.100 g
Número de tarifa arancelaria	85444995
País de origen	DE

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Bobina de cable principal



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539350>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable por metros
Aplicación	Cajas de distribuidores
Número de polos	18
LED	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	300 V AC
	300 V DC

Cable/línea

Longitud del cable	50 m
--------------------	------

PUR/PVC negro [PUR]

Número de polos	18
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR/PVC negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	42x 0,10 mm
Línea de señales AWG	22
Construcción del conductor alimentación de tensión	96x 0,10 mm
Alimentación de tensión AWG	18
Sección de línea	16x 0,34 mm ² (conductor de señales)
	2x 0,75 mm ² (Fuente de alimentación)
Diámetro exterior del cable	10,10 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro intenso RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris, gris/marrón
Cableado total	conductores cableados en capas
Tensión nominal Cable	300 V (conductor de señales)
	500 V (Fuente de alimentación)
Tensión de prueba	1200 V (conductor de señales)
	2000 V (Fuente de alimentación)
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 110 mm, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s
Resistencia a las llamas	DIN EN 50265
Resistencia al aceite	según VDE 0472 parte 803
Otras resistencias	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes
Características especiales	sin silicona
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija)

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Bobina de cable principal



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539350>

	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)
--	--

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Bobina de cable principal



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539350>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 9.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR - Bobina de cable principal



1539350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1539350>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	21,087 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es