

# SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Conector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1543061>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, Universal, 5-polos, Hembra de conexión acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Latón, niquelado, prensaestopas Pg7, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm

## Sus ventajas

- Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
- Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1543061       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF2CAA        |
| Clave de producto                         | AF2CAA        |
| GTIN                                      | 4046356097574 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 27,37 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21,37 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Notas

#### Indicaciones de montaje

**IMPORTANTE:** Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.

### Montaje

#### Indicaciones de montaje

El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 90°

### Propiedades del artículo


|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto           | Conector circular (lado del cable) |
| Tipo de sensor             | Universal                          |
| Número de polos            | 5                                  |
| Número de salidas de cable | 1                                  |
| Apantallado                | no                                 |
| Codificación               | A                                  |
| Salida de cables           | acodado                            |
| Prensaestopas Pg           | Pg7                                |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

### Dimensiones

#### Esquema de dimensiones



#### Longitud

35 mm

### Dimensiones exteriores

#### Diámetro exterior

4 mm ... 6 mm

### Carcasa

#### Diámetro de la caja

20 mm

### Datos del material

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB   |
| Material junta                      | NBR  |
| Material cuerpo de agarre           | PBT  |
| Material contacto                   | CuZn |

# SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Conector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1543061>

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Material superficie del contacto | CuSnZn           |
| Material soporte de contactos    | PA               |
| Material conexión por tornillo   | Latón, niquelado |

## Datos de conexión

### Conexión de conductores

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo de conexión                              | Conexión por tornillo                                       |
| Sección de conexión                           | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (sin puntera) |
|                                               | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (con puntera) |
|                                               | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (rígido)      |
| Sección de conexión AWG                       | 24 ... 18 (sin puntera)                                     |
|                                               | 26 ... 20 (con puntera)                                     |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 5 mm                                                        |
| Par de apriete                                | 0,4 Nm (Moleteado M12)                                      |
|                                               | 0,2 Nm (Bornes de tornillo)                                 |
|                                               | 0,8 Nm ... 1 Nm (Tornillo de apriete con caja aérea)        |

## Propiedades eléctricas

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV   |
| Resistencia de contacto                 | ≤ 8 mΩ   |
| Resistencia de aislamiento              | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal U <sub>N</sub>          | 48 V AC  |
|                                         | 60 V DC  |
| Corriente nominal I <sub>N</sub>        | 4 A      |

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
|-------------------|-------|

## Conectores

### Conexión 1

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Construcción cabecera     | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | acodado            |
| Tipo de rosca cabecera    | M12                |
| Tipo de bloqueo cabecera  | SPEEDCON           |
| Codificación              | A                  |

## Cable/línea

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Tipo de señal/categoría                     | Universal |
| Longitud pelado de conductores individuales | 5 mm      |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

# SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Conector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1543061>

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Índice de protección                                             | IP67                              |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |

## Normas y especificaciones

### M12

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | Conector M12    |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-101 |


# SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Conector

1543061


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1543061>



## Dibujos




Conector hembra M12 x 1, acodado




Macho/hembra M12

Plano esquemático



Lado de conexión de cable M12 (conexión por tornillo)

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

# SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO - Conector



1543061

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1543061>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 95dfca1b-5532-4e48-b4c1-64c8a7c9f3c3 |

## EF3.0 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,875 kg CO2e |
|---------|---------------|