

# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 30 m

## Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1530809                                  |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 25 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | AF1CKA                                   |
| Clave de producto                         | AF1CKA                                   |
| GTIN                                      | 4017918990374                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.577,6 g                                |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.577,6 g                                |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de producto           | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación                 | Estándar                        |
| Número de polos            | 5                               |
| Número de salidas de cable | 1                               |
| Apantallado                | sí                              |
| Codificación               | A                               |

### Datos del material

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Material contacto                | CuSn  |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos    | TPU   |

### Propiedades eléctricas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tensión nominal $U_N$   | 48 V AC |
|                         | 60 V DC |
| Corriente nominal $I_N$ | 4 A     |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ciclos de enchufe | $\geq 100$ |
|-------------------|------------|

### Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
|----------------|-----------------------|

### Conectores

#### Conexión 1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Construcción         | Conector recta M12 |
| Número de polos      | 5                  |
| Tipo de codificación | A                  |

#### Conexión 2

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Construcción         | Hembra recta M12 |
| Número de polos      | 5                |
| Tipo de codificación | A                |

# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores




1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

## Cable/línea

|                    |      |
|--------------------|------|
| Longitud del cable | 30 m |
|--------------------|------|

### PUR sin halógenos negro [PUR]

|                                             |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                      |                                                                 |
| Peso del cable                              | 43 kg/km                                                                                                                                          |
| UL AWM Style                                | 20549 / 10493 (80 °C/300 V)                                                                                                                       |
| Número de polos                             | 5                                                                                                                                                 |
| Apantallado                                 | sí                                                                                                                                                |
| Tipo de cable                               | PUR sin halógenos negro [PUR]                                                                                                                     |
| Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm                                                                                                                                       |
| Línea de señales AWG                        | 22                                                                                                                                                |
| Sección de línea                            | 5x 0,34 mm <sup>2</sup> (conductor de señales)                                                                                                    |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales)                                                                                                           |
| Diámetro exterior del cable                 | 5,25 mm ±0,2 mm                                                                                                                                   |
| Envoltura exterior, material                | PUR                                                                                                                                               |
| Envoltura exterior, color                   | negro grisáceo RAL 7021                                                                                                                           |
| Material Conductor                          | Conductor Cu desnudo                                                                                                                              |
| Material Aislamiento de conductor           | PP                                                                                                                                                |
| Conductor individual, color                 | marrón, blanco, azul, negro, gris                                                                                                                 |
| Grosor de pared Aislamiento                 | ≥ 0,21 mm                                                                                                                                         |
| Grosor de pared Envoltura exterior          | aprox. 0,50 mm                                                                                                                                    |
| Cableado total                              | 5 conductores alrededor de relleno como alma                                                                                                      |
| Cubierta visual de pantalla                 | 80 %                                                                                                                                              |
| Resistencia máx. del conductor              | máx. 57 Ω/km (a 20 °C)                                                                                                                            |
| Resistencia de aislamiento                  | 70 GΩ*km (a 20 °C)                                                                                                                                |
| Tensión nominal Cable                       | 300 V (a 20 °C)                                                                                                                                   |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor       | 3000 V (a 20 °C)                                                                                                                                  |
| Menor radio de flexión, montaje fijo        | 26 mm                                                                                                                                             |
| Menor radio de flexión, montaje móvil       | 52 mm (hasta +60 °C)                                                                                                                              |
| Capacidad de carga dinámica (flexión)       | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacidad de carga dinámica (torsión)       | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto                                                           |
| Ausencia de halógenos                       | según DIN VDE 0472 parte 815                                                                                                                      |

# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                 | según DIN EN 50267-2-1                                            |
| Resistencia a las llamas        | según UL 758/1581 FT2                                             |
|                                 | DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                           |
| Resistencia al aceite           | según DIN EN 60811-2-1                                            |
| Otras resistencias              | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes                 |
|                                 | resistente a la hidrólisis y a los microbios                      |
|                                 | resistente al agua del mar                                        |
|                                 | condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) |
|                                 | resistente a la abrasión                                          |
| Características especiales      | apto para cadenas portacables                                     |
|                                 | sin silicona                                                      |
|                                 | sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas           |
|                                 | Superficie poco adherente                                         |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)                        |
|                                 | -25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)                       |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Índice de protección            | IP67                                       |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra)          |
|                                 | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
|                                 | -5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil) |

## Normas y especificaciones

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Denominación de norma | Conector M12    |
| Normas/disposiciones  | IEC 61076-2-101 |

# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores




1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12 x 1, recto, apantallado


# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

Diagrama




# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12



# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>



### UL listado

ID de homologación: FILE E 221474

|  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 125 V                 | 4 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID de homologación: FILE E 221474

|  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|  | 125 V                 | 4 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12MS/30,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores



1530809

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1530809>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)