


SAC-4P-M12MS/ 2,0-990 - Cable de sistema de bus



1558328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558328>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de sistema de bus, CC-Link (10 MBit/s), 4-polos, PVC, rojo, apantallado, Conector recta M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 2 m

Datos comerciales

Código de artículo	1558328
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CJF
Clave de producto	AF1CJF
GTIN	4046356293655
Peso por unidad (incluido el embalaje)	171,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	164 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Tipo de sensor	CC-Link
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Interfaces

Tipo de señal/categoría	CC-Link, 10 MBit/s
-------------------------	--------------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	10 MBit/s

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Datos de conexión

SAC-4P-M12MS/ 2,0-990 - Cable de sistema de bus



1558328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558328>

Asignación de conexiones

Contacto Color (denominación de señal) Contacto (opcional)	1 (Conector) SR (Pantalla)
	2 (Conector) WH (DB)
	3 (Conector) YE (DG)
	4 (Conector) BU (DA)

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	4
Tipo de codificación	A (Estándar)

Conexión 2

Ejecución	extremo de cable libre
-----------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
--------------------	-----

CC-Link [990]

Peso del cable	78,8 kg/km
Número de polos	3
Apantallado	sí
Tipo de cable	CC-Link [990]
Diseño de conductores	3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (conductor de tierra)
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,28 mm
Línea de señales AWG	20
Sección de línea	0,5 mm ²
Diámetro exterior del cable	7,70 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	rojo
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PE espumado, alta densidad
Conductor individual, color	blanco, amarillo, azul
Grosor de pared Aislamiento	0,89 mm (Envoltura exterior)
Cubierta visual de pantalla	78 %
Resistencia máx. del conductor	31,2 Ω/km
Impedancia característica	110 Ω
Capacidad de servicio	61 pF
Tensión nominal Cable	300 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	77 mm
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 60 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 60 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

SAC-4P-M12MS/ 2,0-990 - Cable de sistema de bus



1558328


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558328>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)


Dibujos

Esquema de dimensiones




Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector macho M12

SAC-4P-M12MS/ 2,0-990 - Cable de sistema de bus



1558328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558328>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558328>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387



cULus Listed

ID de homologación: E221474

SAC-4P-M12MS/ 2,0-990 - Cable de sistema de bus



1558328

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1558328>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	1,458 kg CO2e
---------	---------------