

SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores



1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra acodado M8, codificación: A, longitud de cable: 10 m

Datos comerciales

Código de artículo	1562806
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1BBA
Clave de producto	AF1BBA
GTIN	4046356299312
Peso por unidad (incluido el embalaje)	350,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	350,2 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores



1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Acero inoxidable

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Conectores

Conexión 1

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M8
Número de polos	3
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	10 m
--------------------	------


SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores

1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

PVC gris [500]

Esquema de dimensiones



Peso del cable	40 kg/km
UL AWM Style	2464 / 1729 (80 °C/300 V)
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PVC gris [500]
Construcción del conductor cable de señales	19x 0,15 mm
Línea de señales AWG	22
Sección de línea	3x 0,34 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,26 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	4,30 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	gris RAL 7001
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor)
Grosor de pared Envoltura exterior	≥ 0,76 mm
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	máx. 57 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V
Tensión de prueba	≥ 2500 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	22 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	43 mm
Resistencia a las llamas	según UL-Style 2464
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores



1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)
	-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)


SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores

1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M8 x 1, acodado

Esquema de dimensiones




SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores



1562806


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M8, 3 polos, vista de la cara de hembras

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M8

SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores



1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

	UL listado			
	ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	60 V	4 A	-	-

	cUL Listed			
	ID de homologación: FILE E 221474			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	60 V	4 A	-	-

SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores



1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-3P-10,0-500/M 8FR VA 0,34 - Cable para sensores/actuadores



1562806

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1562806>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es