

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Econnecteur de câble



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de cable plano con técnica de conexión rápida QUICKON, 4 polos, para la conexión de uno o dos cables planos AS-Interface

Sus ventajas

- Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación

Datos comerciales

Código de artículo	1585058
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF6HCC
Clave de producto	AF6HCC
GTIN	4046356168298
Peso por unidad (incluido el embalaje)	40,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	38,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Econecteur de câble



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	Al volver a conectar el conductor, éste debe cortarse por encima del último punto de contacto. Los componentes QUICKON deben accionarse sólo sin carga/tensión.
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Empalmador de cables
Número de polos	4
Identificación de polos	1, 2
Número de conexiones	4
Número de conexiones por polo	1
Codificación	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	24 mm
Altura	24 mm
Longitud	86 mm
Diámetro	24 mm

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Ciclos de conexión para cables de igual sección	máx. 10 (Con la misma sección de conductor)
---	---

Conexión de conductores

Par de apriete	3 Nm
Par de apriete Tuerca de unión	3 Nm
Ancho entre caras Tuerca de unión	19 mm
Ancho entre caras Soporte de contactos	24 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	6 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	6 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Econector de cable



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

Corriente asignada	15 A
Tensión de dimensionamiento (III/3)	30 V
Tensión nominal U_N	500 V AC
	500 V DC
Corriente nominal I_N	15 A

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA
Material Contacto	Aleación de cobre
Material Superficie contactos	Sn
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Aislamiento de conductor	PVC / PE

Cable/línea

Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos	VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,8 mm ... 3 mm
Identificación de polos	1, 2
Material Aislamiento de conductor	PVC/PE/TPE/goma

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 80 °C
Temperatura para conexión de cables	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Econnecteur de câble




1585058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Econnecteur de câble



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

 cUL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	11 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: E118976				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	15 A	-	-

 EAC ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102				
--	--	--	--	--

 EAC ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01102				
--	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40032336				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	500 V	-	-	0,75 - 1,5

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Econnecteur de câble



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 9.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK - Econnecteur de câble



1585058

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1585058>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	1,356 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es