

HC-26P1N1290DU - Conector de acoplamiento



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1590289>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, número de polos: 26, tipo de conexión: Copa de soldar, serie: HC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1590289
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	12 Unidades
Clave de venta	ABRAJG
Clave de producto	ABRAJG
GTIN	4046356186605
Peso por unidad (incluido el embalaje)	103,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	94,559 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

HC-26P1N1290DU - Conector de acoplamiento



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1590289>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Serie	HC
Aplicación	Señal
Número de polos	26
Cara de enchufe	26
Apantallado	sí
Codificación	N
Tipo de rosca	M27

Datos del material

Material junta	FPM o NBR o EPDM
Material carcasa	Metal
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material de aislamiento	PA66
Material del contacto	CuZn
Superficie de contacto	niquelado, revestimiento de oro
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Copa de soldar
------------------	----------------

Propiedades eléctricas

Contacto

Diámetro de contacto	1 mm
Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	1 mm ²
Corriente nominal I _N	8 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

Conectores

HC-26P1N1290DU - Conector de acoplamiento



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1590289>

Construcción	recto
Sentido de giro	Estándar

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	2 mm ... 14,5 mm
-----------------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

HC-26P1N1290DU - Conector de acoplamiento


1590289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1590289>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Plano esquemático



Esquema de polos

HC-26P1N1290DU - Conector de acoplamiento



1590289

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1590289>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	71700fee-793f-472c-a08b-9aa680b2819a