

RC-06P1N8B0000 - Inserto de contactos

1593525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593525>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 6, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, serie: NC, RC, RM, TU, UC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1593525
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABRAFU
Clave de producto	ABRAFU
GTIN	4046356196659
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,352 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

RC-06P1N8B0000 - Inserto de contactos



1593525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593525>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicación	Señal
Número de polos	6
Cara de enchufe	6
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto

Diámetro de contacto	2 mm
Sección mín.	1,5 mm ²
Sección máx.	2,5 mm ²
Tensión nominal U _N	48 V AC 74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Datos del material

Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Superficie de contacto	níquelado, revestimiento de oro
Material Cuerpo aislante	PA66

Conectores

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

RC-06P1N8B0000 - Inserto de contactos



1593525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593525>

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	15 °C ... 25 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	50 % ... 65 %

RC-06P1N8B0000 - Inserto de contactos


1593525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593525>



Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos


RC-06P1N8B0000 - Inserto de contactos



1593525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593525>

Plano esquemático



Encontrará los diagramas técnicos en el área de descargas

RC-06P1N8B0000 - Inserto de contactos



1593525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593525>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	de69c023-58cc-471a-a4c2-ba7811aca277