

# RC-06P1N8A0000 - Inserto de contactos



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593412>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 6, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, serie: NC, RC, RM, TU, UC

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1593412       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | ABRAFT        |
| Clave de producto                         | ABRAFT        |
| GTIN                                      | 4046356196017 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,1 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,61 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | DE            |

# RC-06P1N8A0000 - Inserto de contactos



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593412>

## Datos técnicos

### Notas

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Indicación de pedido: | Los contactos engastados Ø 2 mm deben pedirse por separado |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo de producto | Inserto de contactos |
| Serie            | NC                   |
|                  | RC                   |
|                  | RM                   |
|                  | TU                   |
|                  | UC                   |
| Aplicación       | Señal                |
| Número de polos  | 6                    |
| Cara de enchufe  | 6                    |
| Codificación     | N                    |
| Tipo de rosca    | M23                  |

### Propiedades eléctricas

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Contacto                                |                 |
| Diámetro de contacto                    | 2 mm            |
| Tensión nominal $U_N$                   | 48 V AC 74 V DC |
| Categoría de sobretensiones             | III             |
| Grado de polución                       | 3               |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV          |

### Datos de conexión

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
|------------------|-------------------|

### Datos del material

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Material Cuerpo aislante | PA66 |
|--------------------------|------|

### Conectores

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Sentido de giro | Estándar |
|-----------------|----------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Condiciones ambientales                                 |               |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 % |

# RC-06P1N8A0000 - Inserto de contactos


1593412

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593412>



## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

# RC-06P1N8A0000 - Inserto de contactos



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593412>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003557 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-06P1N8A0000 - Inserto de contactos



1593412

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1593412>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)