

RC-09S1N220000 - Inserto de contactos

1596279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1596279>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 8+1, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, serie: RC, TU, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1596279
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAFU
Clave de producto	ABRAFU
GTIN	4046356330190
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,21 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,745 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	RC
	TU
Aplicación	Señal
Número de polos	9
Cara de enchufe	8+1
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto	2 mm
Corriente nominal I_N	20 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Contacto: Grupo de contacto 2

Diámetro de contacto	1 mm
Corriente nominal I_N	8 A
Tensión nominal U_N	48 V AC
	74 V DC

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por soldadura
------------------	------------------------

Datos del material

Material Cuerpo aislante	PBT
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Ni/Au

Conectores

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

RC-09S1N220000 - Inserto de contactos


1596279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1596279>




Dibujos

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones

Plano esquemático



Esquema de polos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



RC-09S1N220000 - Inserto de contactos



1596279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1596279>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3d3db34e-7de7-495f-90b6-74da77830ff7