

RC-63S1N220000 - Inserto de contactos



1603764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1603764>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 6+3, tipo de conexión del contacto: Hembra, Patillas de soldar, serie: RC, TU, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1603764
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAFU
Clave de producto	ABRAFU
GTIN	4046356247009
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,73 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,102 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RC-63S1N220000 - Inserto de contactos



1603764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1603764>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	RC
	TU
Aplicación	Señal
Número de polos	9
Cara de enchufe	6+3
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto

Diámetro de contacto	2 mm
Tensión nominal U_N	48 V AC 74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Contacto

Diámetro de contacto	1 mm
----------------------	------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Patillas de soldar
------------------	--------------------

Datos del material

Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Superficie de contacto	níquelado, revestimiento de oro
Material Cuerpo aislante	PBT

Conectores

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

RC-63S1N220000 - Inserto de contactos


1603764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1603764>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones


RC-63S1N220000 - Inserto de contactos

1603764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1603764>




Plano esquemático



Esquema de polos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



RC-63S1N220000 - Inserto de contactos



1603764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1603764>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	31fa2a35-a254-4073-8b98-3322a1e43e03