

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA - Carcasa



1604324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604324>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



HEAVYCON ADVANCE con recubrimiento de polvo estándar, carcasa aérea B10, con bloqueo por bayoneta, altura 100 mm, con rosca 1xM25, salida lateral de cable

Datos comerciales

Código de artículo	1604324
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAA
Clave de producto	AF7AAA
GTIN	4017918948009
Peso por unidad (incluido el embalaje)	358,63 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	346,63 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA - Carcasa



1604324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604324>

Datos técnicos


Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por bayoneta
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B10
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M25
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	100 mm
Longitud	105 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	65 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, parte de empuñadura: PA-GF

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Propiedades mecánicas

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA - Carcasa



1604324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604324>

Datos mecánicos


Tipo de atornillado	1x M25
Tipo de bloqueo	Tornillo

Montaje

Indicaciones de montaje	Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.
-------------------------	---


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA - Carcasa

1604324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604324>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604324>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA - Carcasa



1604324

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604324>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---