

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Carcasa



1604052

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604052>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



HEAVYCON ADVANCE con recubrimiento de polvo estándar, carcasa aérea B6, con bloqueo por tornillo, altura 100 mm, con rosca 1x M20, salida de cables recta

Datos comerciales

Código de artículo	1604052
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAA
Clave de producto	AF7AAA
GTIN	4017918883966
Peso por unidad (incluido el embalaje)	301,73 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	301,73 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

1604052

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604052>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M
---------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B6
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M20
Tornillos de fijación	M6
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Datos de conexión

Par de apriete	3 Nm (Tornillos de bloqueo)
----------------	-----------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	100 mm
Longitud	92 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	52 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)

1604052

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604052>

	IP69K
Índice de protección (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M20
Tipo de bloqueo	Tornillo

Montaje


Indicaciones de montaje	Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.
	Par de apriete del tornillo de bloqueo 3 Nm.
Tornillos de fijación	M6

1604052


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604052>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - Carcasa



1604052

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604052>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

1604052

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604052>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es