

HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Carcasa

1604886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604886>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa zócalo HEAVYCON D 7, con brida longitudinal, altura 25,5 mm, con tubuladura 1 x M20, con suelo abierto, equipotencial

Datos comerciales

Código de artículo	1604886
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAE
Clave de producto	AF7AAE
GTIN	4017918881788
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,51 g
Número de tarifa arancelaria	85472000
País de origen	DE

Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M20
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40,5 mm
Altura	25,5 mm
Longitud	24 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	PA
Material superficie de la carcasa	PA, gris claro
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M20
Tipo de bloqueo	Brida

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
	IP65 (con tornillo obturador)

HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Carcasa

1604886


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604886>



Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



HC-D 7-SML-57/O1M20/PA - Carcasa

1604886

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1604886>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---