

SM-7EE1N8AS000 - Pasamuro macho/hembra



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605824>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuro macho/hembra, recto, M40, M40, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 0 mm ... 0 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM

Datos comerciales

Código de artículo	1605824
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRBGJ
Clave de producto	ABRBGJ
GTIN	4046356255059
Peso por unidad (incluido el embalaje)	707,19 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	707,19 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SM-7EE1N8AS000 - Pasamuro macho/hembra



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605824>

Datos técnicos

Montaje

Montaje	4x Ø4,2
---------	---------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Serie	SM
Aplicación	Potencia
Número de polos	8
Cara de enchufe	4+3+PE
Apantallado	sí
Codificación	N
Tipo de rosca	M40

Datos del material

Material junta	FPM
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material de aislamiento	PA 6.6
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Propiedades eléctricas

Contacto

Corriente máxima	30 A
Tensión nominal U_N	250 V
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV

Contacto

Corriente máxima	70 A
Tensión nominal U_N	630 V
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Hembra
	Hembra

Conectores

SM-7EE1N8AS000 - Pasamuro macho/hembra



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605824>

Construcción	recto
--------------	-------

Cable/línea


Diámetro exterior del cable	0 mm ... 0 mm
-----------------------------	---------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Altitud	3000 m

Dibujos




SM-7EE1N8AS000 - Pasamuro macho/hembra

1605824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605824>



Esquema de dimensiones




SM-7EE1N8AS000 - Pasamuro macho/hembra

1605824


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605824>




Esquema de dimensiones



Plano esquemático





SM-7EE1N8AS000 - Pasamuro macho/hembra



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1605824>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es